



Standard LED bulbs

LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27 e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Dados do produto


Informações gerais		Consumo de energia	
Casquilho	E27	Consumo de energia	11 W
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Corrente de lâmpada (Nom.)	88 mA
Ciclo de comutação	50.000	Potência equivalente	75 W
Lighting Technology	LED	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Período de garantia	2 anos	Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Dados técnicos de luz		Fator de potência (fração)	0,7
Código da cor	865 [CCT of 6500K]	Tensão (Nom.)	100-240 V
Ângulo do feixe (Nom.)	180 °	Temperatura	
Fluxo luminoso	1.018 lm	T-máxima na caixa (Nom)	95 °C
Designação da cor	Luz natural	Controles e dimerização	
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K	Regulável	Não
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	92 lm/W	Dados mecânicos e de compartimento	
Consistência da cor	<6	Acabamento de lâmpada	Fosco
Color rendering index (CRI)	80	Material da lâmpada	Plástico
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Comprimento geral	10,9 mm
Dados elétricos e de operação		Largura total	6 mm
Line Frequency	50 to 60 Hz	Altura geral	10,9 mm
Frequência de entrada	50° a 60° Hz	Dimensões (altura x largura x profundidade)	11 x 6 x 11 mm

Standard LED bulbs

Forma da lâmpada	A60
Peso líquido (peça)	0,038 kg
Aprovação e aplicação	
Compatível com EU RoHS	Sim
EyeComfort	Não
Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR
Nome do produto completo	LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR



Full EOC	871869965595200
Descrição do código local	LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR
Código de encomenda	929003532312
Nº do material (12NC)	929003532312
Código local	929003532312
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – produto/caixa	8718699655952
Numerador SAP – Embalagens por exterior	40
EAN/UPC – caixa	8718699655969

Desenho dimensional



Product	D	C
LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR

General uniform lighting - LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR

Standard LED bulbs

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR

