

PHILIPS

枝形吊灯

myLiving

44116

Saturn 10H 枝形吊灯

黑色

LED

929003534101



借助现有开关,即可为一盏灯赋予三种光照设置。

打造舒适氛围,从暖白色到冷白色的可调白光,灯光效果赏心悦目,节能LED光源。

与您的室内装修风格完美融合

- 与各种装修风格完美匹配

照明效果


- 暖白光可营造安逸氛围

材料和外饰

- 优质金属材料

产品亮点

与各种装修风格完美匹配



有各种尺寸可选，与各种装修风格完美匹配。

优质金属材料

经久耐用且引人注目的金属材料打造坚固的表面。

暖白光可营造安逸氛围

漫长的一天过后，尤其适合在看电影前或晚餐后放松身心。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 黑和白
- 材料: 金属, PC

服务

- 质保: 1 年

包装尺寸和重量

- 净重: 5.66 kg
- 毛重: 5.66 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0
- 材料编号 (12NC): 929003534101



发行日期: 2024-02-04
版本: 0.70

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com