



CorePro Plastic LED-ljuskällor

LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljuskvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	180 °
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	95 lm/W


Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	4,9 W
Lampström (nom)	45 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,53

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,030 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	1137333
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1



Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT
Fullständigt produktnamn	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT
Full EOC	871951447107800
Beskrivning av lokal kod	8298134
Beställningsnummer	929003540202
Materialnummer (12NC)	929003540202
Lokal kod	8298134
Räknare - antal per förpackning	2
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514471078
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514471085

Måttskiss



Product	D	C
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	60 mm	107 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT

Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT

