



CorePro Plastic LED-ljuskällor



CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljus kvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata


Allmän information		Färgbeständighet	
Socket	E27	Färgåtergivningsindex	<6
Nominell livslängd	15 000 h	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	80
Driftcykel	50 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lighting Technology	LEDbulb	Drift och elektricitet	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantitid	2 år	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Ljusteknik		Effektförbrukning	4,9 W
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	Lampström (nom)	45 mA
Spridningsvinkel (nom)	180 °	Motsvarande effekt	40 W
Ljusflöde	470 lm	Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K	Effektfaktor (fraktion)	0.54
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	95 lm/W		

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,030 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	1137333
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827
Full EOC	872016916895400
Beskrivning av lokal kod	8299001
Beställningsnummer	929003540208
Materialnummer (12NC)	929003540208
Lokal kod	8299001
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169168954
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169168961


Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm

CorePro Plastic LED-ljuskällor


Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827

CorePro Plastic LED-ljuskällor

