



**MZD LED 40W A60 E27
827 FR ND 1CT/6**

929003540232



MAZDA LED Bombillas para una iluminación más brillante

Las bombillas MAZDA LED brindan una iluminación de alta calidad para iluminar cualquier espacio con gran ahorro de energía.

Información general

Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Período de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz

Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	180 °
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	95 lm/W

Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4,9 W
Corriente de lámpara (nom.)	45 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,4 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.4 s
Factor de potencia (fracción)	0.53
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	75 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico
Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,030 kg

Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/ 1000 h	5 kWh
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C

Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MZD LED 40W A60 E27 827 FR ND 1CT/6
Nombre completo del producto	MZD LED 40W A60 E27 827 FR ND 1CT/6
Full EOC	871016354051100
Código de pedido	54051100
Código 12NC	929003540232
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8710163540511
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8710163540528