



Ampoules LED MAZDA pour un éclairage plus lumineux

Les ampoules LED MAZDA fournissent une lumière de haute qualité pour illuminer n'importe quel espace avec une excellente efficacité énergétique.

Informations générales

Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Garantie	2 ans

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	95 lm/W

Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,9 W
Courant lampe (nom.)	45 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,4 s
Temps de chauffe à 60 %	0,4 s
Facteur de puissance (fraction)	0,53
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	75 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,030 kg

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit

Nom du produit de la commande	MZD LED 40W A60 E27 827 FR ND 1CT/6
Nom de produit complet	MZD LED 40W A60 E27 827 FR ND 1CT/6
Code EOC	871016354051100
Code de commande	54051100
Code 12NC	929003540232
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8710163540511
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163540528