



**MZD LED 40W P45 E14
WW FR ND 1CT/10**

929003540532



MAZDA LED Vela y Luster para una iluminación más brillante



MAZDA LED Vela y Esférica proporcionan luz de alta calidad para iluminar cualquier espacio con gran ahorro de energía.

Información general

Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	30.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Período de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz

Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	95 lm/W
Consistencia del color	<6

Índice de reproducción cromática (IRC)	80
--	----

LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
---	------

Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 to 60 Hz
----------------	-------------

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
-----------------------	------------

Consumo de energía	4,9 W
--------------------	-------

Corriente de lámpara (nom.)	44 mA
-----------------------------	-------

Equivalente de potencia	40 W
-------------------------	------

Hora de inicio (nom.)	0,4 s
-----------------------	-------

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.4 s
---	-------

Factor de potencia (fracción)	0.51
-------------------------------	------

Voltaje (nom.)	220-240 V
----------------	-----------

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	81 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
------------------------	------

Forma de la bombilla	P45
----------------------	-----

Peso neto (pieza)	0,020 kg
-------------------	----------

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
--------------------------------	---

Consumo energético kWh/ 1000 h	5 kWh
--------------------------------	-------

Número de registro EPREL	1825029
--------------------------	---------

Marca CE	Sí
----------	----

Conforme con EU RoHS	Sí
----------------------	----

Valor de parpadeo (PstLM)	1
---------------------------	---

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
--------------------------------------	-----

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
-------------------------------	----------------

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10
-------------------------------	-------------------------------------

Nombre completo del producto	MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10
------------------------------	-------------------------------------

Full EOC	871016354322200
----------	-----------------

Código de pedido	54322200
------------------	----------

Código 12NC	929003540532
-------------	--------------

Cantidad por paquete	1
----------------------	---

EAN/UPC - Producto/Caja	8710163543222
-------------------------	---------------

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
--	----

Embalaje con código EAN/UPC	8710163543239
-----------------------------	---------------