



MAZDA LED ampoules forme flamme et luster pour un éclairage plus lumineux



Les ampoules MAZDA LED flamme et lustre offrent une lumière de haute qualité pour illuminer tout espace, tout en réalisant d'importantes économies d'énergie.

Informations générales

Culot	E14
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	30 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Garantie	2 ans

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	95 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
----------------------------------	----

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
--------------------	-------------

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
--------------------	------------

Consommation électrique	4,9 W
-------------------------	-------

Courant lampe (nom.)	44 mA
----------------------	-------

Puissance équivalente	40 W
-----------------------	------

Heure de démarrage (nom.)	0,4 s
---------------------------	-------

Temps de chauffe à 60 %	0.4 s
-------------------------	-------

Facteur de puissance (fraction)	0.51
---------------------------------	------

Tension (nom.)	220-240 V
----------------	-----------

Température

Température maximale du produit (nom.)	81 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
------------------	--------

Forme de la lampe	P45
-------------------	-----

Poids net (pièce)	0,020 kg
-------------------	----------

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
---------------------------------	---

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
------------------------------------	-------

Numéro d'enregistrement EPREL	1825029
-------------------------------	---------

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Conforme à RoHS	Oui
-----------------	-----

Valeur de scintillement (PstLM)	1
---------------------------------	---

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
-------------------------------------	-----

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
---------------------------------	----------------

Données du produit

Nom du produit de la commande	MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10
-------------------------------	-------------------------------------

Nom de produit complet	MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10
------------------------	-------------------------------------

Code EOC	871016354322200
----------	-----------------

Code de commande	54322200
------------------	----------

Code 12NC	929003540532
-----------	--------------

Numérateur - Quantité par kit	1
-------------------------------	---

Code EAN - Produit/Boîte	8710163543222
--------------------------	---------------

Conditionnement par carton	10
----------------------------	----

Codes EAN/UPC - Boîte	8710163543239
-----------------------	---------------