



**MZD LED 40W P45 E14
CDL FR ND 1CT/10 G3**

929003540932



MAZDA LED Vela y Luster para una iluminación más brillante



MAZDA LED Vela y Esférica proporcionan luz de alta calidad para iluminar cualquier espacio con gran ahorro de energía.

Información general

Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	30.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Período de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz

Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nom.)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	95 lm/W
Consistencia del color	<6

Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4,9 W
Corriente de lámpara (nom.)	44 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,4 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.4 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	81 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	P45
Peso neto (pieza)	0,020 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/ 1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	1825034
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3
Nombre completo del producto	MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3
Full EOC	871016354306200
Código de pedido	54306200
Código 12NC	929003540932
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8710163543062
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8710163543079