



CorePro LED Estándar



CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Plástico

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Plástico, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Referencia de medición de flujo	Sphere
Periodo de garantía	2 años
Datos técnicos de la luz	
Código de color	927 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	180 °
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	95 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz
Consumo de energía	4,9 W
Corriente de lámpara (nom.)	45 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,4
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico

CorePro LEDEstándar

Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,025 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	1211087
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	CoreProLEDBulb ND 4.9-40W A60 E27 927
Nombre completo del producto	CoreProLEDBulb ND 4.9-40W A60 E27 927
Full EOC	871951447518200
Código de pedido	47518200
Código 12NC	929003542502
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514475182
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514475199

Plano de dimensiones




Product	D	C
CoreProLEDBulb ND 4.9-40W A60 E27 927	60 mm	107 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CoreProLEDBulb ND 4.9-40W A60 E27 927



Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDBulb ND 4.9-40W A60 E27 927

CorePro LEDEstándar

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927

