



CorePro LEDEstándar



CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Plástico

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Plástico, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Referencia de medición de flujo	Sphere
Periodo de garantía	2 años
Datos técnicos de la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	180 °
Flujo luminoso	1.055 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz
Consumo de energía	10,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	75 mA
Equivalente de potencia	75 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	105 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico

CorePro LEDEstándar

Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,032 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	11 kWh
Número de registro EPREL	1218494
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Tecnología inalámbrica	No aplicable

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930
Nombre completo del producto	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930
Full EOC	871951432964500
Código de pedido	32964500
Código 12NC	929003544202
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514329645
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514329652

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	109 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

CorePro LEDEstándar

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

