

PHILIPS**Lighting**

MASTER LED tube InstantFit HF T8



MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 h

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Sa conception unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 est la solution idéale pour les clients qui ont des besoins d'éclairage plus élevés et qui souhaitent maximiser la valeur tout au long de la durée de vie. Les économies d'énergie complètes et la durée de vie plus longue se traduisent par des délais de récupération (de l'investissement) attractifs et des avantages TCO.

Mises en garde et sécurité

- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 ROT
Durée de vie nominale	75.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LEDtube
Référence de mesure de flux	Sphère
Garantie	5 ans


Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)
Flux lumineux	2.000 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	142 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

MASTER LED tube InstantFit HF T8

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RGO
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	20000-75000 Hz
Fréquence d'entrée	20000-75000 Hz
Consommation électrique	14 W
Courant lampe (max.)	750 mA
Courant lampe (min.)	300 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	30-80 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	36W TL-D
Courant d'appel sur secteur	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A –	-
Secteur	
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur –	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Compatibilité des ballasts	HF
Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui – Vérifier la compatibilité du ballast

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Longueur du produit	1.200 mm
Forme de la lampe	T8
Poids net (pièce)	0,230 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS Marquage CE Certificat KEMA Keur Certificat ENEC
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1165513
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	0,5
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,2
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
Nom de produit complet	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
Code EOC	871951446688300
Code de commande	8719514466883
Code 12NC	929003553402
Code de commande local	46688300
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514466883
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514466890


Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

MASTER LED tube InstantFit HF T8


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830
T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Durée de vie





Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8



LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED


MASTER LED tube InstantFit HF T8

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

