



MASTER LED-lysrör InstantFit HF T8



MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 h

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från den klassiska lysrörsbelysningen. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 är den perfekta lösningen för kunder som har högre krav på belysning och vill maximera värdet över hela livslängden. Maximal energibesparing och längre livslängd ger attraktiv återbetalningstid och låg TCO.

Varning och Säkerhet

• OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med de här ljuskällorna varierar beroende på utförande.

Produktdata

Allmän information		Ljusflöde	
Socket	G13 Rotatable end-cap	Ljusflöde	3 500 lm
Nominell livslängd	75 000 h	Färgbeteckning	Vit (WH)
Driftcykel	50 000	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Lighting Technology	LEDtube	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	145 lm/W
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Färgbeständighet	<6
Garantitid	5 år	Färgåtergivningsindex	80
Ljusteknik		LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Färgkod	830 [CCT of 3000K]	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Spridningsvinkel (nom)	160 °	Drift och elektricitet	
		Line Frequency	20000-75000 Hz

MASTER LED-lysrör InstantFit HF T8

Ingångsfrekvens	20000-75000 Hz
Strömförbrukning	24 W
Lampström (max)	750 mA
Lampström (min)	300 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	30-80 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
Ingående ström vid nätspänning	-
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A – – Nätspänning	-
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A – EM-drivdon utan kompensationskondensator.	-
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A – EM-drivdon med kompensationskondensator.	-
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A – Nätspänning	-
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A – EM-drivdon utan kompensationskondensator.	-
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A – EM-drivdon med kompensationskondensator.	-
Kompatibilitet med drivdon	HF

Temperatur

T-Case max. (nom)	55 °C
-------------------	-------


Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja - Kontrollera kompatibiliteten med olika drivdon
--------	--

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Produktens längd	1 500 mm
Lampform	T8

Måttskiss



Nettovikt (styck)	0,280 kg
-------------------	----------

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS CE-märkning KEMA Keur-certifikat ENEC- certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh
EPREL-registreringsnummer	1165506
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Flimmervärde (PstLM)	0,5
Stroboskopisk effekt	0,2
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C

Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------


Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
Fullständigt produktnamn	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
Full EOC	871951446706400
Beskrivning av lokal kod	8298170
Beställningsnummer	929003554302
Materialnummer (12NC)	929003554302
Lokal kod	8298170
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514467064
Räknare – antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC – Hölje	8719514467071


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm

MASTER LED-lysrör InstantFit HF T8


Fotometriska data



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8



LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED

MASTER LED-lysrör InstantFit HF T8

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

