



# MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8



## MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 154 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

### Advertencias y seguridad

- NOTAS: La eficiencia energética y distribución de la luz total de cualquier instalación que utilice estas lámparas viene determinada por el diseño de la instalación.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G13 Rotatable end-cap	Flujo luminoso	3.700 lm
Vida útil nominal	75.000 hora(s)	Designación de color	Blanco frío (CW)
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Lighting Technology	LEDtube	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	154 lm/W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Consistencia del color	<6
Periodo de garantía	5 años	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
		Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Datos técnicos de la luz			
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Line Frequency	20000-75000 Hz
Ángulo de haz (nom.)	160 °		

## MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8

Frecuencia de entrada	20000-75000 Hz
Consumo de energía	24 W
Corriente de lámpara (máx.)	750 mA
Corriente de lámpara (mín.)	300 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	30-80 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
Corriente de irrupción en la red eléctrica	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.	-
Compatibilidad con balastos	HF
<b>Temperatura</b>	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C
<b>Controles y regulación</b>	
Regulable	Sí: comprobar compatibilidad de balastos
<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico

Forma de la bombilla	T8
Peso neto (pieza)	0,280 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Clase de eficiencia energética	D
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS Certificado CE Certificado KEMA Certificado ENEC
Consumo energético kWh/1000 h	24 kWh
Número de registro EPREL	1165512
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	0.5
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0.2
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


### Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

### Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
Nombre completo del producto	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
Full EOC	871951446702600
Código de pedido	46702600
Código 12NC	929003554402
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514467026
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	20
Embalaje con código EAN/UPC	8719514467033



### Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

# MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

## Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8



LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED


# MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8

## Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

