



MASTER LEDtube InstantFit HF



MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore, 154 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 1500 mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Warnings and safety

- NOTE: L'efficienza energetica totale e la distribuzione della luce di qualsiasi installazione in cui vengono impiegate queste lampade sono determinate dal design dell'installazione stessa.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 Rotatable end-cap
Durata nominale	75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Angolo del fascio (Nom)	160 °
Flusso luminoso	3.700 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	154 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	20000-75000 Hz
Frequenza di ingresso	20000-75000 Hz
Consumo energetico	24 W
Corrente lampada (Max)	750 mA
Corrente lampada (Min)	300 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

MASTER LEDtube InstantFit HF

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	30-80 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
Corrente di spunto di alimetazione	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	-
Compatibilità del ballast	HF

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si - Verifica la compatibilità dei reattori
-------------	---

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	1.500 mm
Forma lampadina	T8
Peso netto (Pezzo)	0,280 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
---------------------------------	---

Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur Certificato ENEC
Consumo energetico kWh/1000 h	24 kWh
Numero di registrazione EPREL	1165516
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	0,5
Effetto stroboscopico	0,2
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C


Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8
Nome completo prodotto	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8
Full EOC	871951446704000
Descrizione codice locale	MLT58865UOHFG2
Codice d'ordine	46704000
Codice materiale (12NC)	929003554502
Codice locale	MLT58865UOHFG2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514467040
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8719514467057


Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF


Fotometrie



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8



LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED

MASTER LEDtube InstantFit HF

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

