



Ampoules LED plastiques CorePro

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 h, Plastique

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Culot	E27	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Durée de vie nominale	10.000 h	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Type de lampe	LEDbulb	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Référence de mesure de flux	Sphere	Consommation électrique	4,9 W
Garantie	2 ans	Courant lampe (nom.)	45 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	40 W
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Flux lumineux	470 lm	Facteur de puissance (fraction)	0,54
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Température	
Efficacité lumineuse (nominale)	95 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	75 °C
Cohérence des couleurs	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		

Ampoules LED plastiques CorePro

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,030 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1218501
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C


Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No	
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830
Code EOC	872016916911100
Code de commande	8720169169111
Code 12NC	929003560908
Code de commande local	8720169169111
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169169111
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169169128

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

Ampoules LED plastiques CorePro

Données photométriques



Durée de vie

