



CorePro LED Estándar



CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto

| Información general | |
|--|--------------------|
| Base del casquillo | E27 |
| Vida útil nominal | 15.000 hora(s) |
| Ciclo de encendido/apagado | 50.000 |
| Lighting Technology | LEDbulb |
| Referencia de medición de flujo | Sphere |
| Periodo de garantía | 2 años |
| Datos técnicos de la luz | |
| Código de color | 840 [CCT of 4000K] |
| Ángulo de haz (nom.) | 180 ° |
| Flujo luminoso | 470 lm |
| Designación de color | Blanco frío (CW) |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 4000 K |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 95 lm/W |
| Consistencia del color | <6 |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 80 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0 |

| Operativos y eléctricos | |
|---|-------------|
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Consumo de energía | 4,9 W |
| Corriente de lámpara (nom.) | 45 mA |
| Equivalente de potencia | 40 W |
| Hora de inicio (nom.) | 0,5 s |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0,5 s |
| Factor de potencia (fracción) | 0.54 |
| Voltaje (nom.) | 220-240 V |
| Temperatura | |
| Temperatura máxima (nom.) | 75 °C |
| Controles y regulación | |
| Regulable | No |
| Mecánicos y de carcasa | |
| Acabado de la bombilla | Mate |
| Material de bombilla | Plástico |

CorePro LEDEstándar

| | |
|----------------------|----------|
| Forma de la bombilla | A60 |
| Peso neto (pieza) | 0,030 kg |

Aprobación y aplicación

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Clase de eficiencia energética | F |
| Consumo energético kWh/1000 h | 5 kWh |
| Número de registro EPREL | 1227623 |
| Marca CE | Sí |
| Conforme con EU RoHS | Sí |
| EyeComfort | Sí |
| Valor de parpadeo (PstLM) | 1 |
| Valor de efecto estroboscópico (SVM) | 0,4 |
| Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C |


Condiciones de aplicación

| | |
|------------------------|--------------|
| Tecnología inalámbrica | No aplicable |
|------------------------|--------------|

Datos de producto


| | |
|--|--|
| Nombre de producto del pedido | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 |
| Nombre completo del producto | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 |
| Full EOC | 872016916903600 |
| Código de pedido | 16903600 |
| Código 12NC | 929003564108 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8720169169036 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8720169169043 |

Plano de dimensiones




| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | 60 mm | 108 mm |

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

