

PHILIPS

桌燈

myHomeOffice

66162 IvoryPie

3000 mAh

可攜式燈具

白光

929003566901



舒適的 LED 照明完全不傷眼。

高 CRI 和耀眼迷人燈光品質。可攜式設計，隨附可充電電池。具備可調光功能的可調式照明。可折疊燈架。

不造成雙眼負擔

- 科學化的光線分佈

控制功能

- 多段式調光

輕鬆體驗

- 充電式電池

規格

科學化的光線分佈
多段式調光

直覺易用的多段式亮度控制設定，方便您控制燈光，打造所需的照明氣氛。

充電式電池
無需插入式充電器即可使用。

焦點

燈泡特性

- 預期用途: 室內

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬, 塑膠

其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房, 兒童房
- EyeComfort: 是

服務

- 保固: 1 年

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514484030
- 淨重: 0.56 kg
- 淨重: 0.69 kg
- 高度: 342 mm
- 長度: 136 mm
- 寬度: 65 mm
- 材質編號 (12NC): 929003566901



發行日期: 2024-02-04
版本: 0.113

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com