

# PHILIPS

桌燈

myHomeOffice

66142 Ivory Pro

5200mAh

桌燈

白光

929003567101



## 可靠的書桌照明，為您帶來更多便利

具備可調光功能的可調式照明。可折疊燈架。一鍵調光。大容量可充電電池。延遲 30 秒。

### 不造成雙眼負擔

- 科學化的光線分佈

### 控制功能

- 多段式調光

### 輕鬆體驗

- 充電式電池

# 規格

## 科學化的光線分佈 多段式調光

直覺易用的多段式亮度控制設定，方便您控制燈光，打造所需的照明氣氛。

## 充電式電池

無需插入式充電器即可使用。

# 焦點

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內

## 設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬, 塑膠, 鋁合金

## 其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房
- EyeComfort: 是

## 服務

- 保固: 1 年

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514483910
- 淨重: 0.49 kg
- 淨重: 0.79 kg
- 高度: 411 mm
- 長度: 177 mm
- 寬度: 126 mm
- 材質編號 (12NC): 929003567101



發行日期: 2024-02-07  
版本: 0.109

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所含資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)