

CorePro Plastic LED-ljuskällor

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827

CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, B22, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, B22, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Sockel	B22
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	95 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	4,9 W
Lampström (nom)	45 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.4
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

CorePro Plastic LED-ljuskällor


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	A60S
Nettovikt (styck)	0,030 kg

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	1354590
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C

Användningsförhållanden	
Trådlös teknik	Ej tillämpligt


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827
Full EOC	871869657765300
Beskrivning av lokal kod	8299581
Beställningsnummer	929003603102
Materialnummer (12NC)	929003603102
Lokal kod	8299581
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696577653
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169165380

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827


CorePro Plastic LED-ljuskällor

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.