



# CorePro Plastic LED-ljuskällor

## LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	150 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	8 W
Lampström (nom)	55 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,6
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

# CorePro Plastic LED-ljuskällor

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,023 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1365423
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


## Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT
Fullständigt produktnamn	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT
Full EOC	872016932469500
Beskrivning av lokal kod	8299419
Beställningsnummer	929003607409
Materialnummer (12NC)	929003607409
Lokal kod	8299419
Räknare – antal per förpackning	12
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169324695
Räknare - antal förpackningar per kartong	3
EAN/UPC - Hölje	8720169324701

## Måttskiss



Product	D	C
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	60 mm	107 mm

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

# CorePro Plastic LED-ljuskällor

## Fotometriska data



General uniform lighting - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

General uniform lighting - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

