



CorePro LED Estándar



CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Referencia de medición de flujo	Sphere
Periodo de garantía	2 años
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	180 °
Flujo luminoso	1.055 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	105 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	10 W
Corriente de lámpara (nom.)	90 mA
Equivalente de potencia	75 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0.54
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico

CorePro LEDEstándar

Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,034 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	10 kWh
Número de registro EPREL	1365426
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830
Nombre completo del producto	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830
Full EOC	872016916915900
Código de pedido	16915900
Código 12NC	929003607508
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169169159
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8720169169166

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

