



CorePro Plastic LED-ljuskällor



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

CorePro, LED, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljusqualität. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	180 °
Ljusflöde	1 521 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	117 lm/W


Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	13 W
Lampström (nom)	105 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.54

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	95 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,045 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh
EPREL-registreringsnummer	1365425
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830
Full EOC	872016916917300
Beskrivning av lokal kod	8299012
Beställningsnummer	929003607608
Materialnummer (12NC)	929003607608
Lokal kod	8299012
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169169173
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169169180


Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm

CorePro Plastic LED-ljuskällor


Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

CorePro Plastic LED-ljuskällor

