



MASTER UltraEfficient LED bulb

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Glas

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Socket	E27		80
Nominell livslängd	50 000 h	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Driftcykel	500 000	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Lighting Technology	LEDbulb	Drift och elektricitet	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantitid	5 år	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ljusteknik		Strömförbrukning	7,3 W
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	Lampström (nom)	71 mA
Spridningsvinkel (nom)	300 °	Motsvarande effekt	100 W
Ljusflöde	1 535 lm	Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K	Effektfaktor (fraktion)	0,4
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210 lm/W	Spänning (nom)	220–240 V
Färgbeständighet	<6		

MASTER UltraEfficient LED bulb

Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,035 kg


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1442625
CE-märkning	Ja
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	UltraEfficient
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C

Användningsförhållanden	
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE
Fullständigt produktnamn	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE
Full EOC	872016918877800
Beskrivning av lokal kod	8298744
Beställningsnummer	929003625102
Materialnummer (12NC)	929003625102
Lokal kod	8298744
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169188778
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169188785


Måttskiss




Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	60 mm	104 mm

MASTER UltraEfficient LED bulb


Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE




General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE

MASTER UltraEfficient LED bulb

