



CorePro LED tube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

CorePro, LED, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h

Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 apporte la simplicité à votre projet d'éclairage. Vous n'avez plus besoin de faire attention à la technologie du conducteur. Grâce à une conception unique, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 s'intègre directement dans les luminaires fonctionnant soit sur des ballasts électromagnétiques, soit sur des ballasts électroniques HF, soit sur une connexion secteur. Il est très simple à utiliser et vous n'avez pas besoin de transporter des produits en double ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 est l'alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser de l'énergie et réduire les investissements.

Données du produit


Informations générales		Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Durée de vie nominale	50.000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	152 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Référence de mesure de flux	Sphere	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Garantie	3 ans	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RGO
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	3.500 lm	Consommation électrique	23 W

CorePro LED tube Universal T8

Courant lampe (max.)	106 mA
Courant lampe (min.)	106 mA
Courant lampe (nom.)	106 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Alternative LED puissance d'une lampe	58W TL-D
fluorescente	
Courant d'appel sur secteur	10.4
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A –	73
Secteur	
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM	73
sans condensateur de compensation.	
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM	15
avec condensateur de compensation.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A –	116
Secteur	
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM	116
sans condensateur de compensation.	
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM	25
avec condensateur de compensation.	
Compatibilité des ballasts	Universel
Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli

Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	1.500 mm
Forme de la lampe	T8
Poids net (pièce)	0,255 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1552698
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8
Nom de produit complet	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8
Code EOC	872016920006700
Code de commande	8720169200067
Code 12NC	929003648602
Code de commande local	8720169200067
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169200067
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169200074



Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm


CorePro LED tube Universal T8

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

Durée de vie





Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

CorePro LED tube Universal T8


Durée de vie



FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865

T8



LifetimeVsTc

