



MASTER-LED HID SON-T Ultra Eficiente



MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 hora(s)

LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 hora(s), 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Advertencias y seguridad

- La instalación debe realizarla siempre un electricista o instalador cualificado siguiendo las instrucciones de la guía de instalación.

Datos del producto

Información general		Consistencia del color	
Base del casquillo	E40		<6
Vida útil nominal	50.000 hora(s)	Índice de reproducción cromática (IRC)	70
Ciclo de encendido/apagado	50.000	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Lighting Technology	LED SON-T	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Referencia de medición de flujo	Sphere	Operativos y eléctricos	
Periodo de garantía	5 años	Line Frequency	50 to 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Código de color	727 [CCT of 2700K]	Consumo de energía	42,8 W
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Corriente de lámpara (nom.)	183 mA
Flujo luminoso	8.000 lm	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K	Factor de potencia (fracción)	0,9
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	186 lm/W	Voltaje (nom.)	220-240 V
		Corriente de irrupción en la red eléctrica	24,4

MASTER-LED HID SON-T Ultra Eficiente

N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	8
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	14
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.	-
Equivalente de potencia (solo LED HID)	SON-T 100W
Compatibilidad con balastos	Solo red eléctrica

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	49,79 °C
---------------------------	----------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	Tubular
Peso neto (pieza)	0,225 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	B
--------------------------------	---

Producto de ahorro de energía	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	43 kWh
Número de registro EPREL	2096242
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	1,6
Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40
Nombre completo del producto	MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40
Full EOC	872016924037700
Código de pedido	24037700
Código 12NC	929003677502
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169240377
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8720169240384


Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	53 mm	236 mm



MASTER-LED HID SON-T Ultra Eficiente

Plano de dimensiones




Product	D	C
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	53 mm	236 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40




General uniform lighting - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40


General uniform lighting - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

MASTER-LED HID SON-T Ultra Eficiente

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40




Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

