



MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficace

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

LED, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 42.8 W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 h

Les lampes Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient constituent une solution LED simple d'une efficacité maximale pour remplacer les lampes à décharge conventionnelles. Grâce à leur adaptation et à leur distribution lumineuse quasiment identiques, les lampes MASTER - LED HID SON-T UE peuvent être utilisées sans problème dans les systèmes SON et SON-T existants. Les lampes MASTER - LED HID SON-T UE offrent la meilleure efficacité énergétique avec jusqu'à 210lm/W et une classe d'efficacité énergétique A (en blanc neutre). Grâce à leur longue durée de vie de 50 000 heures, les coûts de maintenance sont considérablement réduits. Les économies d'énergie élevées et les faibles coûts d'entretien permettent donc d'amortir l'investissement en très peu de temps.

Mises en garde et sécurité

- L'installation doit toujours être effectuée par un électricien ou un installateur qualifié. Consultez le guide d'installation pour obtenir les instructions.


Données du produit

Informations générales		Garantie	5 ans
Culot	E40		
Durée de vie nominale	50.000 h		
Nombre de cycles d'allumage	50.000		
Type de lampe	LED		
Référence de mesure de flux	Sphere		
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur		727 [CCT of 2700K]	
Angle du faisceau (nom.)		300 degré(s)	
Flux lumineux		8.000 lm	
Désignation de la couleur		Blanc chaud (WW)	

MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficace

Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	186 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	42,8 W
Courant lampe (nom.)	183 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V
Courant d'appel sur secteur	24,4
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	8
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM	-
sans condensateur de compensation.	
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM	-
avec condensateur de compensation.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	14
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM	-
sans condensateur de compensation.	
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM	-
avec condensateur de compensation.	
Équivalent en puissance (LED HID uniquement)	SON-T 100W
Compatibilité des ballasts	Alimentation principale uniquement
Température	
Température maximale du produit (nom.)	49,79 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Schéma dimensionnel




Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	Tubulaire
Poids net (pièce)	0,225 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	B
Produit à faible consommation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	2096242
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1,6
Gamme de températures ambiantes	-30 à +45 °C
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	Yes
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40
Nom de produit complet	MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40
Code EOC	872016924037700
Code de commande	8720169240377
Code 12NC	929003677502
Code de commande local	8720169240377
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169240377
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169240384

Product	D	C
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	53 mm	236 mm


MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficace

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	53 mm	236 mm


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40





Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40



General uniform lighting - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficace

Données photométriques





Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727

E40

Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

