



# MASTER UltraEfficient LED bulb

## MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Glas

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Socket	E27		80
Nominell livslängd	50 000 h	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Driftcykel	500 000	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Lighting Technology	LEDbulb	Drift och elektricitet	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantitid	5 år	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Ljusteknik		Strömförbrukning	4 W
Färgkod	830 [CCT of 3000K]	Lampström (nom)	43 mA
Spridningsvinkel (nom)	300 °	Motsvarande effekt	60 W
Ljusflöde	840 lm	Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgbeteckning	Vit (WH)	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K	Effektfaktor (fraktion)	0,4
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210 lm/W	Spänning (nom)	220-240 V
Färgbeständighet	<6		

# MASTER UltraEfficient LED bulb

Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,035 kg

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	2519100
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	UltraEfficient
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
----------------------	-----------------


  

Användningsförhållanden	
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE
Fullständigt produktnamn	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE
Full EOC	872016925416900
Beskrivning av lokal kod	8298754
Beställningsnummer	929003703102
Materialnummer (12NC)	929003703102
Lokal kod	8298754
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169254169
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169254176



## Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm


# MASTER UltraEfficient LED bulb

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE




General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

## MASTER UltraEfficient LED bulb

