

**PHILIPS****Lighting**

# Trueforce Core LED SON-T



## TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

CorePro, LED, T38, Alimentation principale uniquement, 26 W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h

Les nouvelles lampes LED SON-T Trueforce Core de Philips offrent un retour sur investissement rapide solution pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID, High-Intensity Discharge). Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes HID, et l'investissement initial est faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément. De plus, elles sont conçues pour avoir la même taille et offrir la même distribution de lumière que les autres lampes HID. Vous ne verrez même pas la différence, et ce, grâce à la technologie à filament LED haute puissance. Enfin, leur conception IP65 unique est parfaitement adaptée aux applications en extérieur.

### Mises en garde et sécurité

- Veuillez vous référer à la notice d'installation ou consulter un représentant Philips Lighting pour le schéma de câblage et les instructions.

### Données du produit


Informations générales		Garantie	3 ans
Culot	E27		
Durée de vie nominale	25.000 h		
Nombre de cycles d'allumage	50.000		
Type de lampe	LED		
Référence de mesure de flux	Sphere		
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	727 [CCT of 2700K]		
Angle du faisceau (nom.)	330 degré(s)		
Flux lumineux	4.000 lm		
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)		

# Trueforce Core LED SON-T

Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	153 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
<b>Fonctionnement et électricité</b>	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	26 W
Courant lampe (nom.)	120 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V
Courant d'appel sur secteur	8,4
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	66
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	106
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Compatibilité des ballasts	Alimentation principale uniquement
<b>Température</b>	
Température maximale du produit (nom.)	44,55 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

<b>Mécanique et boîtier</b>	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T38
Poids net (pièce)	0,096 kg
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	26 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1617393
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	4
Gamme de températures ambiantes	-30 à +45 °C
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Nom de produit complet	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Code EOC	872016926773200
Code de commande	8720169267732
Code 12NC	929003730902
Code de commande local	8720169267732
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169267732
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169267749



## Schéma dimensionnel



Product	D	C
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	38,5 mm	214 mm


# Trueforce Core LED SON-T

## Données photométriques





General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV



Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

## Trueforce Core LED SON-T



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2025, mai 15 - Les données sont sujettes à changement