



CorePro - LED HID SON-T



TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

CorePro, LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 40 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 h

CorePro, LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 h, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Varning och Säkerhet

• Se installationsguiden eller kontakta Signify för kopplingsdiagram och ytterligare instruktioner.

Produktdata


Allmän information	
Socket	E40
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED SON-T
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	3 år
Ljusteknik	
Färgkod	727 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	330 °
Ljusflöde	6 500 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	162 lm/W

Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	70
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	40 W
Lampström (nom)	178 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V
Ingående ström vid nätspänning	24,5

CorePro - LED HID SON-T

Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A –	11
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A –	
– EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A –	
– EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A –	18
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A –	
– EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A –	
– EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Motsvarande effekt (endast LED HID)	SON-T 100W
Kompatibilitet med drivdon	Endast elnät
Temperatur	
T-Case max. (nom)	48,7 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	Tubular
Nettovikt (styck)	0,155 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	C

Måttskiss



Energisparande produkt	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	1617389
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	2
Omgivningstemperatur	–30 till +45 °C

Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------



Produktdata

Beställningsproduktnamn	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
Fullständigt produktnamn	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
Full EOC	872016926775600
Beskrivning av lokal kod	8298789
Beställningsnummer	929003731002
Materialnummer (12NC)	929003731002
Lokal kod	8298789
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169267756
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8720169267763

Product	D	C
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	47 mm	229 mm


CorePro - LED HID SON-T

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

General uniform lighting - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

