



Trueforce CorePro LED HPL



TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR

CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)

CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RGO, IP65, SVM 2, PstLM 1

Hinweise

- Beim Wechsel auf TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Nur für den Betrieb 220-240V Netzspannung geeignet. Bestehende Zündgeräte müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.
- Geeignet für horizontale und vertikale Brennlagen
- Das Produkt ist nicht dimmbar
- Geeignet für -20° bis +45° C Umgebungstemperatur
- Schutzklasse IP65 (wasserdicht)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Garantiedauer	
Sockel	E27	3 Jahre	
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)	Lichttechnische Daten	
Schaltzyklus	50.000	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Beleuchtungstechnologie	LED HPL	Ausstrahlungswinkel (Nom)	330 Grad
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lichtstrom	5.300 lm
		Lichtfarbe	Warmweiß (WW)

Trueforce CorePro LED HPL

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	147 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	36 W
Lampenstrom (Nom)	143 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,9
Spannung (Nom)	220-240 V
Einschaltstrom am Netz	32
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	6
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	10
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Äquivalente Leistung (nur für LED Entladungslampen)	HPL 200W, SON 100W
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	220-240V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	48,7 °C
-------------------------	---------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
------------------	------

Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	Oval
Nettogewicht (Stück)	0,210 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energiesparendes Produkt	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	36 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1617392
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	2
Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +45 °C


Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

Produktdaten


Bestell-Produktname	TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR
Gesamt-Produktcode	872016926783100
Bestellcode	8720169267831
Material-Nr. (12NC)	929003731402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169267831
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8720169267848

Abmessungsskizzen




Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR	91,5 mm	249 mm


Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR



Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR



Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR




General uniform lighting - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR


General uniform lighting - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR

Trueforce CorePro LED HPL

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR

