



Tubo LED MASTER T8 UltraEfficient con plastica riciclata



MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D,
6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 ore

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D,
6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 ore, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap,
Plastica, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	G13 Rotatable end-cap	Uniformità del colore	<6
Durata nominale	100.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Ciclo di commutazione on/off	200.000	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Lighting Technology	LEDtube	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
Periodo di garanzia	10 anni	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	11,9 W
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Corrente lampada (Max)	63 mA
Angolo del fascio (Nom)	160 °	Corrente lampada (Min)	48 mA
Flusso luminoso	2.500 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Cool Daylight	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K	Fattore di potenza (frazione)	0,9
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	210 lm/W	Tensione (Nom)	220-240 V

Tubo LED MASTER T8 UltraEfficient con plastica riciclata

LED alternative to fluorescent lamp power	36W TL-D
Corrente di spunto di alimetazione	5
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	120
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM	120
senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM	15
con condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	190
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM	190
senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM	25
con condensatore di rifasamento.	
Compatibilità del ballast	EM/Mains

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	40 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	1.200 mm
Forma lampadina	T8
Peso netto (Pezzo)	0.230 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	A
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur Certificato ENEC
Consumo energetico kWh/1000 h	12 kWh

Numero di registrazione EPREL	2102399
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Innovazioni LED	UltraEfficient
Valore di tremolio (PstLM)	0,1
Effetto stroboscopico	0,1
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Rapporto di materiale plastico riciclato post-consumo	40 %

Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------


Dati sulla sostenibilità

Rating di sostenibilità	Signify Circle
Rapporto materiale non vergine del prodotto	26,5 %

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA
Nome completo prodotto	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA
Full EOC	872016926959000
Descrizione codice locale	MLT36865UEA
Codice d'ordine	26959000
Codice materiale (12NC)	929003731802
Codice locale	MLT36865UEA
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169269590
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169269606


Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
865 T8 EELA					

Tubo LED MASTER T8 UltraEfficient con plastica riciclata


Fotometrie



General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA

Durata





Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA


Tubo LED MASTER T8 UltraEfficient con plastica riciclata

Durata



LEDtube_100K_4060_FailureRate-LED

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8
EELA

