PHILIPS

Lighting



Tuba LED MASTER, sieć zasilająca T5



MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5
Nominalny okres eksploatacji	60 000 h
Cykl Przełączania	200 000
Lighting Technology	LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	5 lat

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	200 °
Strumień Świetlny	2 800 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	151 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	18,5 W
Prąd lampy (Max)	93 mA
Prąd lampy (Min)	93 mA
Lamp Current (Nom)	93 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.92
Napięcie (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	39W TL5 HO
Prąd rozruchowy w sieci	17
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	41
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM bez komp. Czapka.	-

Tuba LED MASTER, sieć zasilająca T5

Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM z komp. Czapka.	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	66
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM bez komp. Czapka.	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z komp. Czapka.	-
Kompatybilność balastu	Sieć zasilająca

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	T5
Waga netto (szt.)	0,125 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	D
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	19 kWh
Numer rejestracji EPREL	1590871
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5
Full EOC	872016927529400
Kod zamówienia	27529400
Materiał Nr (12NC)	929003734802
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169275294
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8720169275300

Rysunki techniczne




D1	D2	A1	A2	A3
15.7mm	19mm	849mm	856.1mm	863.2mm


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	15,7 mm	19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm

Tuba LED MASTER, sieć zasilająca T5


Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5




General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5

Okres eksploatacji




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5




Life Expectancy Diagram

Tuba LED MASTER, sieć zasilająca T5


Okres eksploatacji



LifetimeVsTc



FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5

© 2026 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.