



# MyCare LED 圆形

## LED MOD 20W G3 865

MyCare LED 吸顶灯模块将 LED 光源集成到一个模块中，专为替代采用 G10q 灯头的圆形荧光灯管而设计。该模块节能效果出众，使用寿命长久。

### 产品数据

| 一般信息                  |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 底盖                    | -                  |
| 标称使用寿命                | 20,000 小时          |
| 切换循环                  | 15,000             |
| 照明技术                  | LED                |
| 灯技术                   |                    |
| 颜色代码                  | 865 [CCT of 6500K] |
| 光束角度 (标称)             | 150 °              |
| 光通量                   | 1,900 lm           |
| 颜色名称                  | 冷日光                |
| 相关色温 (标称)             | 6500 K             |
| 光效 (额定) (标称)          | 95 lm/W            |
| 颜色一致性                 | <6                 |
| 显色指数 (CRI)            | 83                 |
| 标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称) | 70 %               |
| 光生物学安全性符合 EN 62471    | RG1                |
| 操作和电气                 |                    |
| 输入频率                  | 50 至 60 Hz         |
| 功耗                    | 20 W               |
| 灯具电流 (标称)             | 140 mA             |
| 瓦数相当                  | 32 W               |
| 启动时间 (标称)             | 0.5 s              |
| 60% 灯光下的预热时间          | 0.5 s              |

| 功率系数 (小数)    | 0.5         |
|--------------|-------------|
| 电压 (标称)      | 220-240 V   |
| 镇流器兼容性       | 电源          |
| 温度           |             |
| 最大外壳温度 (标称)  | 85 °C       |
| 控制和调光        |             |
| 可调光          | 否           |
| 机械和外壳        |             |
| 灯泡外观         | 磨砂          |
| 灯泡材料         | 塑料          |
| 产品长度         | 200 mm      |
| 灯泡外形         | 其他          |
| 净重 (每件)      | 0.078 kg    |
| 审批和申请        |             |
| 节能产品         | 是           |
| 批准标志         | 遵从 RoHS     |
| 符合欧盟 RoHS 规范 | 是           |
| EyeComfort   | 是           |
| LED 创新       | EyeComfort  |
| 环境温度范围       | -20 至 +45°C |


# MyCare LED 圆形

## 产品数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 订单产品名称      | LED MOD 20W G3 865 |
| 完整的产品名称     | LED MOD 20W G3 865 |
| 完整产品代码      | 694197061198500    |
| 订购代码        | 929003765809       |
| 材料编号 (12NC) | 929003765809       |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| 计算器 - 每包数量       | 1             |
| EAN/UPC - 产品/箱   | 6941970611985 |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 40            |
| EAN/UPC - 案例     | 6941970611992 |

## 二维绘图




| Product            | D1     | D2     | A1    | A2     | A3     |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| LED MOD 20W G3 865 | 139 mm | 139 mm | 18 mm | 126 mm | 139 mm |

## 光度数据




Light Distribution Diagram - LED MOD 20W G3 865

Spectral Power Distribution Colour - LED MOD 20W G3 865




General uniform lighting - LED MOD 20W G3 865


寿命




FailureRate




Lumen Maintenance Diagram - LED MOD 20W G3 865



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED MOD 20W G3 865



LifetimeVsTc

## MyCare LED 圆形

