



# CorePro Plastic LED-ljuskällor

## LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	150 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	8 W
Lampström (nom)	55 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,6
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

# CorePro Plastic LED-ljuskällor

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,023 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1936627
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C

## Användningsförhållanden


kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT
Fullständigt produktnamn	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT
Full EOC	872016932511100
Beskrivning av lokal kod	8299420
Beställningsnummer	929003774009
Materialnummer (12NC)	929003774009
Lokal kod	8299420
Räknare – antal per förpackning	12
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169325111
Räknare - antal förpackningar per kartong	3
EAN/UPC - Hölje	8720169325128

## Måttskiss



Product	D	C
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	60 mm	107 mm

## Fotometriska data




© 2023 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V.

Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT

General uniform lighting - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT

# CorePro Plastic LED-ljuskällor

## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT

