



CorePro LEDtube InstantFit HF T5



CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 är ett snabbt och enkelt sätt att byta ut T5-lysrör med snabb återbetalningstid. Produkten är utformad med branschledande ballastkompatibilitet och är idealisk för dina dagliga belysningsjobb. Med enkel plug-and-play-installation förbättrar den energieffektiviteten omedelbart och håller längre än konventionella T5.

Produktdata


Allmän information	
Socket	G5
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDtube
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	3 år
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	3 900 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	146 lm/W
Färgbeständighet	<6

Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	30 K till 60 K Hz
Strömförbrukning	26,7 W
Lampström (max)	620 mA
Lampström (min)	300 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	20-90 V
LED alternative to fluorescent lamp power	54W TL5 HO
Ingående ström vid nätspänning	-

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A -	
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A -	
- EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A -	
- EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A -	
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A -	
- EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A -	
- EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Kompatibilitet med drivdon	HF
Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Produktens längd	1 200 mm
Lampform	T5
Nettovikt (styck)	0,160 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D

Måttskiss



Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	27 kWh
EPREL-registreringsnummer	1857690
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C

Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------


Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5
Full EOC	872016929562900
Beskrivning av lokal kod	8298974
Beställningsnummer	929003775202
Materialnummer (12NC)	929003775202
Lokal kod	8298974
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169295629
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169295636


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF T5


Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Livslängd



FailureRate

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

