



# CorePro LEDtube InstantFit HF T5



## CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 är ett snabbt och enkelt sätt att byta ut T5-lysrör med snabb återbetalningstid. Produkten är utformad med branschledande ballastkompatibilitet och är idealisk för dina dagliga belysningsjobb. Med enkel plug-and-play-installation förbättrar den energieffektiviteten omedelbart och håller längre än konventionella T5.

### Produktdata


Allmän information	
Socket	G5
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDtube
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	3 år
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	3 700 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	138 lm/W
Färgbeständighet	<6

Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	20 K till 140 K Hz
Strömförbrukning	26,7 W
Lampström (max)	420 mA
Lampström (min)	150 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	60-120 V
LED alternative to fluorescent lamp power	49W TL5 HO
Ingående ström vid nätspänning	-

## CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A -	
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A -	
- EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A -	
- EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A -	
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A -	
- EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A -	
- EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Kompatibilitet med drivdon	HF
<b>Temperatur</b>	
T-Case max. (nom)	45 °C
<b>Styrenheter och dimring</b>	
Dimbar	Nej
<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Produktens längd	1 500 mm
Lampform	T5
Nettovikt (styck)	0,196 kg
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	E

### Måttskiss



Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	27 kWh
EPREL-registreringsnummer	1857687
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C

### Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------


### Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5
Full EOC	872016929564300
Beskrivning av lokal kod	8298975
Beställningsnummer	929003775302
Materialnummer (12NC)	929003775302
Lokal kod	8298975
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169295643
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169295650


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm

# CorePro LEDtube InstantFit HF T5


## Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

# CorePro LEDtube InstantFit HF T5

## Livslängd



FailureRate

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

