



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

CorePro, LEDspot, Capsula, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica trasparente

CorePro, LEDspot, Capsula, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica trasparente, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G4
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	270 °
Flusso luminoso	100 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
--	-----

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	- Hz
Consumo energetico	1 W
Corrente lampada (Nom)	135 mA
Potenza equivalente	10 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	ac electronic 12 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	62 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

CorePro LEDcapsule LV

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Plastica trasparente
Forma lampadina	Capsula
Peso netto (Pezzo)	0,002 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	1 kWh
Numero di registrazione EPREL	1879165
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro
Full EOC	872016930043900
Descrizione codice locale	COREG410827G3
Codice d'ordine	30043900
Codice materiale (12NC)	929003778902
Codice locale	COREG410827G3
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169300439
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8720169300446

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

CorePro LEDcapsule LV

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

