



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

CorePro, LEDspot, Kapsel, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast

CorePro, LEDspot, Kapsel, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast, 117 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	G4
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	200 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	117 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	- Hz
Strömförbrukning	1,7 W
Lampström (nom)	235 mA
Motsvarande effekt	20 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro LEDcapsule LV

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Klar plast
Lampform	Kapsel
Nettovikt (styck)	0,002 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	1879160
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C

Användningsförhållanden


kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827
Full EOC	872016930047700
Beskrivning av lokal kod	8299412
Beställningsnummer	929003779002
Materialnummer (12NC)	929003779002
Lokal kod	8299412
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169300477
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8720169300484

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm

Fotometriska data




©2024 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 1/1

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

CorePro LEDcapsule LV

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W
G4micro 827

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

