



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

CorePro, LEDspot, Kapsel, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast

CorePro LEDcapsule är ett utmärkt alternativ till den traditionella halogenlampan, och lämpar sig särskilt väl för arbetsbelysning och dekorativ belysning i hem, butiker, hotell och restauranger. Kompatibel med befintliga armaturer med G4-hållare och avsedd för retrofit ersättning av halogenlampor – CorePro LEDcapsule ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att tumma på ljuskvaliteten.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G4
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	300 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125 lm/W


Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	- Hz
Effektförbrukning	2,4 W
Lampström (nom)	315 mA
Motsvarande effekt	28 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	ac electronic 12 V

CorePro LEDcapsule LV

Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Klar plast
Lampform	Kapsel
Nettovikt (styck)	0,004 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1879161
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4


Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 2.4–28W G4micro 827
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 2.4–28W G4micro 827
Full EOC	872016930051400
Beskrivning av lokal kod	8299413
Beställningsnummer	929003779102
Materialnummer (12NC)	929003779102
Lokal kod	8299413
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169300514
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8720169300521

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.4–28W G4micro 827	12 mm	38 mm


Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

CorePro LEDcapsule LV

