



# CorePro LEDcapsule LV



## CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro, LEDspot, Kapsel, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDspot, Kapsel, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G4
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	210 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	- Hz
Strömförbrukning	2,1 W
Lampström (nom)	190 mA
Motsvarande effekt	20 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	64 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers

# CorePro LEDcapsule LV

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	Kapsel
Nettovikt (styck)	0,006 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1879162
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


## Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Full EOC	872016930055200
Beskrivning av lokal kod	8299811
Beställningsnummer	929003779202
Materialnummer (12NC)	929003779202
Lokal kod	8299811
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169300552
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8720169300569

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

# CorePro LEDcapsule LV

## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

