



CorePro LEDEstándar



CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 100 lm/W, EEL F, PF 0.7, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Referencia de medición de flujo	Sphere
Periodo de garantía	2 años
Datos técnicos de la luz	
Código de color	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Ángulo de haz (nom.)	200 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 3000 4000 5000 6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Tipo All-in	All-in, Multi Color Temperature
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos

CorePro LEDEstándar

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico
Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,043 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	2022894
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplicable


Plano de dimensiones




Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Nombre completo del producto	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Full EOC	872016935333600
Código de pedido	35333600
Código 12NC	929003785202
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169353336
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8720169353343

Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT



General uniform lighting - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT


CorePro LEDEstándar

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

