



CorePro Plastic LED-ljuskällor



CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 3000 4000 5000 6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Allt-i-ett-typ	All-in, Multi Color Temperature
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	8 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,043 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	2022894
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Full EOC	87201693533600
Beskrivning av lokal kod	8299462
Beställningsnummer	929003785202
Materialnummer (12NC)	929003785202
Lokal kod	8299462
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169353336
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169353343

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

General uniform lighting - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT


CorePro Plastic LED-ljuskällor

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

