



# CorePro cápsula LED 230V



## CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G9
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Referencia de medición de flujo	Sphere
Periodo de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	320 °
Flujo luminoso	220 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	115 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
--	-----

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	1,9 W
Corriente de lámpara (nom.)	17 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	92 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

# CorePro cápsula LED 230V

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico
Forma de la bombilla	G9
Peso neto (pieza)	0,006 kg

## Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	2 kWh
Número de registro EPREL	1932582
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C


## Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

## Datos de producto



Nombre de producto del pedido	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Nombre completo del producto	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Full EOC	872016930181800
Código de pedido	30181800
Código 12NC	929003790502
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169301818
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8720169301825

## Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm

## Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

# CorePro cápsula LED 230V

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

## Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

