



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	G9
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	320 °
Ljusflöde	220 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	115 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	1,9 W
Lampström (nom)	17 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	92 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro LEDcapsule MV

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	G9
Nettovikt (styck)	0,006 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	1932582
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Full EOC	872016930181800
Beskrivning av lokal kod	8299463
Beställningsnummer	929003790502
Materialnummer (12NC)	929003790502
Lokal kod	8299463
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169301818
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8720169301825

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

