



CorePro cápsula LED 230V



CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G9
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Referencia de medición de flujo	Sphere
Periodo de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	320 °
Flujo luminoso	220 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	115 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
--	-----

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	1,9 W
Corriente de lámpara (nom.)	17 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	92 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

CorePro cápsula LED 230V

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico
Forma de la bombilla	G9
Peso neto (pieza)	0,006 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	2 kWh
Número de registro EPREL	1932587
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C

Condiciones de aplicación


se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830
Nombre completo del producto	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830
Full EOC	872016930183200
Código de pedido	30183200
Código 12NC	929003790602
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169301832
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8720169301849

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	14 mm	43 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

CorePro cápsula LED 230V

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

