



# CorePro LEDcapsule MV



## CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 127 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G9
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	320 °
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	127 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	3,7 W
Lampström (nom)	32 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	105 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

# CorePro LEDcapsule MV

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	G9
Nettovikt (styck)	0,009 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1932581
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


## Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

## Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
Full EOC	872016930187000
Beskrivning av lokal kod	8299466
Beställningsnummer	929003790902
Materialnummer (12NC)	929003790902
Lokal kod	8299466
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169301870
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8720169301887

## Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

# CorePro LEDcapsule MV

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

