



CorePro LEDcapsuleMV



CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

Den enkelsidiga nätspänningsmatade kapseln för armaturer ger ett ljus av hög kvalitet och är ett utmärkt alternativ till specialhalogenlampor (såsom G9 och R7S). De lämpar sig särskilt väl för punktbelysning på hotell och restauranger och är perfekta för dekorativ belysning och stämningsbelysning. LED-specialprodukter ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljus kvaliteten.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G9
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	320 °
Ljusflöde	300 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	111 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	2,7 W
Lampström (nom)	17 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	88 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast

CorePro LEDcapsule MV

Lampform	G9
Nettovikt (styck)	0,008 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1932588
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	−20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D
	D
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D
Full EOC	872016930175700
Beskrivning av lokal kod	8299467
Beställningsnummer	929003791102
Materialnummer (12NC)	929003791102
Lokal kod	8299467
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169301757
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8720169301764

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

CorePro LEDcapsule MV

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

