



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	320 °
Flusso luminoso	480 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	120 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4 W
Corrente lampada (Nom)	24 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	93 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica

CorePro LEDcapsule MV

Forma lampadina	G9
Peso netto (Pezzo)	0,011 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	1932585
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Full EOC	872016930177100
Descrizione codice locale	COREG940827DG3
Codice d'ordine	30177100
Codice materiale (12NC)	929003791202
Codice locale	COREG940827DG3
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169301771
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8720169301788

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

CorePro LEDcapsule MV

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

