



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 120 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	G9
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	320 °
Ljusflöde	480 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	4 W
Lampström (nom)	24 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	93 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers

CorePro LEDcapsule MV

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	G9
Nettovikt (styck)	0,011 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1932585
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Full EOC	872016930177100
Beskrivning av lokal kod	8299468
Beställningsnummer	929003791202
Materialnummer (12NC)	929003791202
Lokal kod	8299468
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169301771
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8720169301788

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

D

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

CorePro LEDcapsule MV

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

